

**Garant**

**Broccia profilo esagonale, misure in pollici  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Esagono: 1/8pollici**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293083 1/8
GTIN	4062406129309
Classe articolo	29L

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

**Descrizione tecnica**

L	5 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,07 fino a + 0,1 mm
Profilo	Esagono

L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili