

Garant**Broccia per viti Torx® Ø d = 5 mm, TiN, Impronta Torx®: TX8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293069 TX8
GTIN	4062406129729
Classe articolo	29L

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	2 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	2,4 mm
Ø Preforatura	1,8 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX8
Tolleranza	da - 0,005 fino a + 0,01 mm
Profilo	Torx®
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili