

Garant**Broccia per viti Torx® Ø d = 5 mm, TiN, Impronta Torx®: TX7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293069 TX7
GTIN	4062406129712
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	1,7 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	2,08 mm
Ø Preforatura	1,5 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX7
Tolleranza	da 0,0 fino a +0,01 mm
Profilo	Torx®
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili