

Garant**Broccia per viti Torx® Ø d = 5 mm, TiN, Impronta Torx®: TX5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293069 TX5 |
| GTIN | 4062406129699 |
| Classe articolo | 29L |

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------|
| L | 1,5 mm |
| Diametro esterno ribaltamento Torx® | 1,48 mm |
| Ø Preforatura | 1,1 mm |
| Materiale da taglio | HSS |

| | |
|------------------|---|
| Impronta Torx® | TX5 |
| Tolleranza | da 0,0 fino a +0,01 mm |
| Profilo | Torx® |
| L ₁ | 10 mm |
| Ø d | 5 mm |
| Rivestimento | TiN |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |