

Garant GRIDLINE

**Piedino d'appoggio per piani di lavoro angolari, regolabile in altezza,  
Modello: 1****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 927112 1      |
| GTIN            | 4062406128777 |
| Classe articolo | 9GG           |

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Piedino d'appoggio per piani di lavoro angolari in tubo di acciaio. Altezza regolabile con passo da 50 mm da 750 a 1.050 mm. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

**Fornitura:**

Piedino d'appoggio con 1 coppia di raccordi a gomito n. art. 927122 Dim. 1

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Campo di regolazione dell'altezza: 750 - 1050 mm

Larghezza: 50 mm

Profondità: 50 mm

**Descrizione tecnica**

|            |       |
|------------|-------|
| Larghezza  | 50 mm |
| Profondità | 50 mm |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Campo di regolazione dell'altezza | 750 - 1050 mm  |
| Passo di regolazione dell'altezza | 50 mm  |
| Esecuzione costruttiva            | Struttura tubolare in acciaio                                  |
| Spessore del materiale            | 1,5 mm   |
| Gamma colori                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto                  | Struttura portante   |

---

## Accessori

|  |          |
|--|----------|
| Piedino d'appoggio per piani di lavoro angolari, regolabile in altezza Modello 2 | 927112 2 |
| Raccordo a gomito Modello 1  | 927122 1 |