

Garant**Paio di guanti protettivi per saldatori, Misure guanti: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094101 11
GTIN	4062406129811
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – Guanti per saldatura in pelle caprina pieno fiore con il tipico design GARANT. Lavorazione di alta qualità e forma anatomica per la massima sensibilità tattile in modo da gestire gli anodi durante il processo di saldatura e garantire al tempo stesso una protezione ottimale. Lato interno del polsino in lino per offrire un elevato livello di indossabilità e assorbimento del sudore. Ideale per processi di saldatura WIG.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Categoria di protezione	Categoria III
Misure guanti da lavoro	11
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4

Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	350 mm
Spessore	0,8
Materiale supporto	Pelle caprina
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	157 g
Materiale	Pelle caprina pieno fiore
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Modello B
Saldatura	WIG
Colore	bianco / marrone
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura