

**Garant****Paio di guanti protettivi per saldatori, Misure guanti: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094101 9
GTIN	4062406128890
Classe articolo	01H

**Descrizione****Esecuzione:**

**GARANT** – Guanti per saldatura in pelle caprina pieno fiore con il tipico design GARANT. Lavorazione di alta qualità e forma anatomica per la massima sensibilità tattile in modo da gestire gli anodi durante il processo di saldatura e garantire al tempo stesso una protezione ottimale. Lato interno del polsino in lino per offrire un elevato livello di indossabilità e assorbimento del sudore. Ideale per processi di saldatura WIG.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	9
Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4

Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	350 mm
Spessore	0,8
Materiale supporto	Pelle caprina
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	157 g
Materiale	Pelle caprina pieno fiore
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Modello B
Saldatura	WIG
Colore	bianco / marrone
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura