

Garant**Paio di guanti protettivi per saldatori, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094116 10 |
| GTIN | 4062406129835 |
| Classe articolo | 01H |

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – Guanti per saldatura in crosta di bovino con il tipico design GARANT. Lavorazione di alta qualità con cuciture al 100% senza poliestere e forma anatomica per offrire una buona sensibilità tattile durante il processo di saldatura. Lato interno del polsino in lino per offrire un elevato livello di indossabilità e assorbimento del sudore. Ideale per processi di saldatura MIG/MAG.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo di guanto | Guanti per saldatura |
| Misure guanti da lavoro | 10 |
| Categoria di protezione | Categoria III |
| Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Lunghezza | 350 mm |
| Spessore | 0,8 |
| Materiale supporto | Crosta di bovino |
| Variante del rivestimento | Nessun rivestimento |
| Peso | 230 g |
| Materiale | Crosta di bovino |
| EN 388 | 4142X |
| EN 407 | 413X4X |
| EN 12477 | Modello A |
| Saldatura | MIG/MAG |
| Colore | bianco / marrone |
| Norma | EN 407 |
| Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |