

Garant**Paio di guanti protettivi per saldatori, Misure guanti: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094116 11
GTIN	4062406129842
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – Guanti per saldatura in crosta di bovino con il tipico design GARANT. Lavorazione di alta qualità con cuciture al 100% senza poliestere e forma anatomica per offrire una buona sensibilità tattile durante il processo di saldatura. Lato interno del polsino in lino per offrire un elevato livello di indossabilità e assorbimento del sudore. Ideale per processi di saldatura MIG/MAG.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Misure guanti da lavoro	11
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Caratteristiche guanti	Privi di silicone

Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	350 mm
Spessore	0,8
Materiale supporto	Crosta di bovino
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	230 g
Materiale	Crosta di bovino
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Modello A
Saldatura	MIG/MAG
Colore	bianco / marrone
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura