

ejendals

Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 126A, Misure guanti: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094123 9
GTIN	7340118312330
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 126A. Guanto per saldatura non foderato con **sensibilità tattile eccellente** (sensibilità 5 a norma EN 420) e indossabilità ottimale. Indice rinforzato e cuciture rinforzate con filo Kevlar® per l'impiego in ambienti lavorativi complessi. Resistenza al calore fino a 100 °C.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Categoria di protezione	Categoria III
Misure guanti da lavoro	9
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	310 mm
Materiale supporto	Pelle caprina pieno fiore

Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Contenuto	12
Materiale	Pelle caprina pieno fiore
Campo di applicazione	Heavy Duty
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Modello B
Saldatura	WIG
Colore	giallo / bianco
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura