



Stazione di saldatura, Denominazione originale prodotto: NANO



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082301 NANO
GTIN	4003008088076
Classe articolo	04K

Descrizione

Esecuzione:

Postazioni a temperatura costante con trasformatore toroidale in ceramica e punte Ersadur decapate internamente (esatto controllo della temperatura).

082301 - Stazione di saldatura digitale, con saldatore ultraleggero ed ergonomico. Ingombro ridotto (145x80mm). Tre temperature fisse e regolabili da 150° a 1450°. Livelli di energia impostabili. Modalità automatica di standby e spegnimento. Disponibilità di punte con geometrie adatte per svolgere qualsiasi lavoro di saldatura. Stazione di saldatura antistatica i-CON NANO regolata da microprocessore con elevata capacità di saldatura grazie a un efficiente elemento riscaldante ad alte prestazioni. Disponibilità di punte per saldatore con geometria adatta per svolgere qualsiasi lavoro di saldatura.

Uso:

Per tutti i lavori di saldatura in campo elettronico ed elettrotecnico.

Descrizione tecnica

Potenza di riscaldamento	230 W
Tempo di riscaldamento a 280 °C	ca. 9 s
Campo di regolazione temperatura punte massimo	150 - 450 °C
Denominazione originale prodotto	NANO
Peso saldatore elettrico senza cavo	30 g

Capacità di riscaldamento	80 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stazione di saldatura

Accessori

Punta per saldatore Denominazione originale prodotto CDLF32	082401 CDLF32
Punta per saldatore Denominazione originale prodotto CDLF16	082401 CDLF16
Punta per saldatore Denominazione originale prodotto CDLF12	082401 CDLF12
Filo per saldare senza piombo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rotolo da 250 g Ø Filo per saldare 1,5 mm	082365 1,5
Filo per saldare senza piombo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rotolo da 250 g Ø Filo per saldare 1 mm	082365 1
Punta per saldatore Denominazione originale prodotto PDLF10	082401 PDLF10
Pompetta aspirante per dissaldare PDD03, in plastica, antistatica	082355
Punta per saldatore Denominazione originale prodotto PDLF07	082401 PDLF07
Punta per saldatore Denominazione originale prodotto CDLF24	082401 CDLF24