

HEDI

Avvolgicavo in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 25B2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081138 25B2
GTIN	
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Robusto avvolgicavo in plastica resistente agli urti con **protezione contro il surriscaldamento**.

- **Spina d'ingresso CEE da 400 V, 16 A.**
- **Presca in uscita da 400 V CEE 16 A con coperchio a chiusura automatica.**
- **Due prese Schuko standard da 250 V e coperchi a chiusura automatica.**
- **Sezione cavo 2,5 mm.**

Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.

Con prese 250 V per i Paesi **F, B, PL e CZ**. **Sezione cavo 2,5 mm.**

Cavo corazzato Plus in poliuretano.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Modello	25B2
Numero di prese 400 V/16 A	1
Tensione di rete	400 V
Lunghezza cavo	25 m
Numero di prese 230 V	2
Classe del cavo	H07BQ-F
Struttura del cavo	5G2,5
Materiale del cavo	Cavo corazzato
Potenza nominale srotolato	5500 (16 A) W
Grado di protezione IP	IP 44
Materiale corpo	plastica
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Avvolgicavo