

## ejendals

### Paio di guanti Tegera® 882, Misure guanti: 9



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094366 9
GTIN	7392626040212
Classe articolo	04R

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Tegera® 882. Guanto sintetico con rivestimento integrale in schiuma di nitrile per una presa sicura. Grazie alla forma stretta e all'ottima indossabilità, il guanto è ideale per lavori meccanici di precisione in **ambienti umidi od oleosi. Contatto con il calore fino a 100 °C.**

##### Norma:

EN 388; EN 420

##### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX

Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Resistenza al calore fino a	100 °C
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso