

Spina di riscontro singola inossidabile Classe di tolleranza 1, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483914 6
GTIN	2050002038387
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

Spina di riscontro in materiale inossidabile e resistente agli acidi, temprato (58-62 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da \varnothing 1,50 superficie laterale marcata con la misura; a partire da \varnothing 3,00 lato anteriore marcato con la misura. A partire da \varnothing 1,00 un lato con smusso.

Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il \varnothing desiderato**, per es. n. art. 483914 Dim. 5 **10,08**.

Descrizione tecnica

Passo	0,01 mm
Lunghezza spina di riscontro	70 mm
Dimensione nominale	12 - 13,99 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Servizi

Certificato DAkkSSpina di riscontro \varnothing Massimo 20	028260 20
Rapporto di taraturaSpina di riscontro \varnothing Massimo 20	028240 20

