



## Comparatore digitale Lettura 0,0001 mm, Campo di misura: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434656 25
GTIN	4059192061661
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comparatore digitale di elevata precisione con visualizzazione **molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione delle tolleranze. Display analogico supplementare a barra con indicazione dei limiti di tolleranza. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. **Funzione Absolut:** azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento. **Fattore regolabile** con visualizzazione sul display. Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

Display orientabile a 280°.

**Funzioni di misura dinamiche (MAX / MIN):** Per i controlli di rotondità e planarità o per la ricerca del flesso.

#### Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2450.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	0,00001 pollici
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Spessore della cassa	35 mm
Forza di misura	0,65 – 1,15 N
Numero di batterie contenute	1
Ø Alloggiamento	58 mm
Taratura	C1
Grado di protezione IP	IP 42
Risoluzione	0,0001 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,0024 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Altezza cifre	11 mm
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

**Servizi**

023010 100

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale  
0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale  
0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm

023000 30

## Accessori

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2

498940 USB2

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2

498940 R2

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2

498940 D2