

**Comparatore digitale Lettura 0,0001 mm, Campo di misura: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434655 25
GTIN	4059192061685
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Comparatore digitale di elevata precisione con visualizzazione **molto grande** delle cifre (**11 mm**) e visualizzazione delle tolleranze. Display analogico supplementare a barra con indicazione dei limiti di tolleranza. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. **Funzione Absolut:** azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento. **Fattore regolabile** con visualizzazione sul display. Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

Display orientabile a 280°.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 42
Taratura	C1
Spessore della cassa	35 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Risoluzione	0,00001 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Risoluzione	0,0001 mm
Forza di misura	0,65 – 1,15 N
Ø Alloggiamento	58 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,0024 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Altezza cifre	11 mm
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30
---	-----------

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale
0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm

023010 100

Accessori

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2

498940 R2

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2

498940 D2

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2

498940 USB2

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2450

081560 CR2450