



Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: M18FPD2-5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070110 M18FPD2-5
GTIN	4058546222093
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente trapano avvitatore a batteria a percussione a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.**
- **Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
- **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Motore senza spazzole POWERSTATE™- (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa.**
Livello di usura minima e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.
- **Elettronica REDLINK PLUS™ – protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.**
FUEL™ con coppia elevata.

Vantaggi:

Motore senza spazzole POWERSTATE™.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073814 e 073840. Il modulo per tracking Bluetooth adatto è disponibile nello shop online.

Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Denominazione originale prodotto: M18FPD2-502X

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: Ioni di litio

Capacità batteria: 5 Ah

Tensione batteria: 18 V

Struttura del motore: FUEL™

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Tensione batteria	18 V
Coppia massima	135 Nm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	1,33 m/s ²
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero di batterie contenute	2
Denominazione originale prodotto	M18FPD2-502X
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 550 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	89 mm
Capacità batteria	5 Ah
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min ⁻¹
Struttura del motore	FUEL™
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	13,2 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Peso	2,2 kg
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)

Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Batteria agli ioni di litio High Output™ Modello di batteria, tensione batteria MHB55 V	073809 MHB55
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria, tensione batteria MB18 V	073816 MB18