



Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: MINI-PRO



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batterie con LED ad alte prestazioni, dotata di un'elevata potenza luminosa, ganci orientabili ed estraibili e potente calamita adesiva. Nuova generazione della versione **MINI-MAG**, luce principale e faretto molto potenti, con indicazione dello stato di carica frontale.

Tecnologia a LED COB a elevate prestazioni per luce estremamente chiara e omogenea su tutta la superficie con due livelli di luminosità.

Regolabile in continuo.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.

Descrizione tecnica

Lampadine	Modulo LED
Numero di batterie contenute	1

Capacità batteria	1,2 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	20 - 200 lm
Tensione batteria	3,7 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Durata	2 - 20 h
Lunghezza complessiva	202 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Larghezza complessiva	40 mm
Peso	143 g
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	MINIMAG PRO
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Batteria agli ioni di litio Capacità batteria 1200 mAh	081431 1200
--	-------------