



Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: MAG-PRO



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batterie con LED ad alte prestazioni, dotata di un'elevata potenza luminosa, ganci orientabili ed estraibili e potente calamita adesiva. Nuova generazione della versione **MAG3** con una potenza luminosa elevatissima, luce principale e faretto molto potenti, con indicazione dello stato di carica frontale.

Tecnologia a LED COB a elevate prestazioni per luce estremamente chiara e omogenea su tutta la superficie con due livelli di luminosità.

Regolabile in continuo.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	2,6 Ah

Numero di batterie contenute	1
Corrente di illuminazione	60 - 600 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	3,7 V
Lampadine	Modulo LED
Grado di protezione IP	IP 54
Larghezza complessiva	70 mm
Durata	1,5 - 15 h
Lunghezza complessiva	270 mm
Peso	312 g
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	MAG-PRO
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro