

**Riflettore con LED, 230 V, Potenza assorbita: 65W****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081267 65
GTIN	5708997356371
Classe articolo	08C

**Descrizione****Esecuzione:**

Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce.

Lampada da lavoro a 360° ad alte prestazioni con presa Schuko. La lampada può essere appesa a un solido gancio o installata direttamente sul banco da lavoro.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Per:**

Treppiede n. art. 081252 Dim. 1,35-3.

**Descrizione tecnica**

Lampadine	Lampada LED
Alimentazione	Alimentazione di rete
Corrente di illuminazione	6000 lm
Potenza assorbita	65 W
Angolo di irradiazione impostabile	360 grado

Peso	3500 g
Luce colorata	6000 K
Grado di protezione IP	IP 54
Tensione nominale	220 - 240 V
Lunghezza complessiva	305 mm
Larghezza complessiva	199 mm
Altezza complessiva	199 mm
Lunghezza cavo di collegamento.	5 m
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	230 V
Tipo di prodotto	Proiettore per luce diffusa