




Giravite dinamometrico interamente isolati, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659953 5
GTIN	4013288206114
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T in multicomponente dalla forma ergonomica per una trasmissione ottimale della forza. Ogni giravite è **impostato sulla coppia adatta** per la rispettiva grandezza della vite. La dimensione della vite e la coppia sono incise sull'impugnatura. Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. **Non è possibile serrare ulteriormente la vite.** La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1.000 V** a norma **DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Per:

Viti a esagono incassato.

Descrizione tecnica

Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Lunghezza complessiva L	141 mm
Serie	400 i VDE
Dati protocollabili	no
Precisione di misura della coppia	±10 %

Impostazione del valore di soglia	preimpostata
Feedback	"attivazione"
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Coppia impostata	500 cNm
Metrologia	meccanico
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Coppia impostata	5 Nm
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	Lama intercambiabile
Peso	122 g
Segnalazione dello sblocco	tattile
Lunghezza lama	93 mm
Risoluzione	Nm
Coppia massima	5 cNm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Denominazione originale prodotto	400 i Hex
Coppia, fissa	sì
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici