

ejendals

Paio di guanti Tegera® 8805 Infinity, Misure guanti: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094561 11
GTIN	7340118319377
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8805 Infinity. Guanto antitaglio anatomico con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** per un'indossabilità ottimale e una buona sensibilità tattile. Rivestimento di alta qualità in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua che offre un'ottima presa. Con piega del pollice rinforzata. Resistente al **contatto con il calore fino a 100 °C. Utilizzabile su touchscreen.** Omologato per la manipolazione degli alimenti. Inoltre, il guanto è **privo di silicone** e testato dermatologicamente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Misure guanti da lavoro	11

Contenuto	6
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Nylon, fibra di acciaio, carbonio
Rivestimento	Schiuma di nitrile / PU a base d'acqua
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio / giallo
Norma	EN 407
Resistenza al calore fino a	100 °C
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio