

ejendals

Paio di guanti Tegera® 8805 Infinity, Misure guanti: 8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094561 8 |
| GTIN | 7340118319346 |
| Classe articolo | 04R |

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8805 Infinity. Guanto antitaglio anatomico con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** per un'indossabilità ottimale e una buona sensibilità tattile. Rivestimento di alta qualità in schiuma di nitrile e PU a base d'acqua che offre un'ottima presa. Con piega del pollice rinforzata. Resistente al **contatto con il calore fino a 100 °C. Utilizzabile su touchscreen.** Omologato per la manipolazione degli alimenti. Inoltre, il guanto è **privo di silicone** e testato dermatologicamente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Misure guanti da lavoro | 8 |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Tipo di guanto | Guanti antitaglio |

| | |
|------------------------------------|--|
| Contenuto | 6 |
| Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti |
| Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X41B |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materiale supporto | Nylon, fibra di acciaio, carbonio |
| Rivestimento | Schiuma di nitrile / PU a base d'acqua |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Colore | nero / grigio / giallo |
| Norma | EN 407 |
| Resistenza al calore fino a | 100 °C |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | B |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |