


Garant GRIDLINE

**Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg, 26×20G, Altezza frontalini cassette: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930636 125
GTIN	4062406131531
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Portata 200 kg.

**Per:**

Corpo per cassetti 30×24G n. art. 930625.

**Fornitura:**

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Altezza utile	100 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×20
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Altezza frontalino	125 mm

Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Peso	13 kg
Larghezza utile in G	26
Profondità utile in G	20
Campo d'impiego	Carrello
Larghezza utile	650 mm
Profondità utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951030 26
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951032 26
Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 26	951020 26
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10