


Porta a doppio battente in grigliato, larghezza 2200 mm, Altezza: 2550mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	994113 2550
GTIN	4260214930081
Classe articolo	99T

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema variabile e versatile per aziende e magazzini. Consente di allestire rapidamente pareti e pareti divisorie. Il principio di modularità permette di combinare i singoli elementi secondo le proprie esigenze. La maglia della griglia piana di 40x40x3,8 mm incorniciata da un telaio in profilo d'acciaio da 30 mm soddisfa i massimi requisiti di qualità e trasparenza. Disponibile anche nell'esecuzione in lamiera piena di acciaio e vetro acrilico.

Fornitura:

Inclusi tasselli per fissaggio a terra (solo per n. art. 994130).

Verniciatura:

A scelta **termoverniciatura** in grigio polvere RAL 7037, **grigio chiaro RAL 7035 (colore standard)**, blu elettrico RAL 5005, blu oltremare RAL5002, blu brillante RAL5007, blu genziana RAL5010, blu luce RAL5012, turchese RAL5018.

Descrizione tecnica

Altezza	2550 mm
Larghezza	2200 mm
Tipo di prodotto	Porta a griglia

