

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 36mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614820 36
GTIN	4045197728401
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza anello h_2	19,6 mm
Apertura bocca b	76,2 mm
Lunghezza chiave L	482 mm
Apertura	36 mm
Ø Anello D	65,5 mm
Altezza bocca h_1	16,6 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata

Tipo di prodotto

Chiave