

Ansell**Set di guanti monouso NeoTouch® 25-101, Misure guanti: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094726 9
GTIN	10076490492820
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.
NeoTouch® 25-101. Senza lattice - nessun rischio di allergia tipo I. Molto confortevole grazie alla speciale miscela sintetica. Punta delle dita testurizzate. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanto monouso
Misure guanti da lavoro	9
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 374	Typ B (KPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	KPT

Materiale	Neoprene
Grado di protezione	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materiale supporto	Neoprene
Rivestimento	Neoprene
Spessore	0,13 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Peso	4,1 g
Colore	verde
Campo di applicazione	Precisione
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso