

Garant GRIDLINE

**Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg, 20×24G, Altezza frontalini cassette: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931048 250
GTIN	4062406131968
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Portata 200 kg.

**Per:**

Corpo per cassetti 24×28G n. art. 931035.

**Fornitura:**

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Altezza frontalino	250 mm
Altezza utile	225 mm

Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Peso	17 kg
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassetti in G	20×24
Profondità utile in G	24
Larghezza utile in G	20
Campo d'impiego	Carrello
Larghezza utile	500 mm
Profondità utile	600 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×24G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassetti in G 20	951020 20
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassetti in G 20	951030 20
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassetti in G 20	951032 20