

Garant GRIDLINE

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassette: 300mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931168 300
GTIN	4062406132125
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di pannelli fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassette su ruote.

Portata 200 kg.

Per:

Corpo per cassette 30×28G n. art. 931155.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	21 kg
Altezza frontalino	300 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano

Altezza utile	275 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Larghezza utile in G	26
Profondità utile in G	24
Campo d'impiego	Carrello
Larghezza utile	650 mm
Profondità utile	600 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951030 26
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951032 26
Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 26	951020 26