


Garant GRIDLINE

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassette: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931168 125
GTIN	4062406132088
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di pannelli fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassette su ruote.

Portata 200 kg.

**Per:**

Corpo per cassette 30×28G n. art. 931155.

**Fornitura:**

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Portata cassette/ripianti estraibili	200 kg
Peso	15 kg

Altezza frontalino	125 mm
Altezza utile	100 mm
Profondità utile in G	24
Larghezza utile in G	26
Campo d'impiego	Carrello
Larghezza utile	650 mm
Profondità utile	600 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951032 26
Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951030 26
Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 26	951020 26