


Garant GRIDLINE

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassette: 100mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931168 100
GTIN	4062406132071
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di pannelli fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassette su ruote.

Portata 200 kg.

Per:

Corpo per cassette 30×28G n. art. 931155.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza frontalino	100 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Peso	15 kg

Altezza utile	75 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Larghezza utile in G	26
Profondità utile in G	24
Campo d'impiego	Carrello
Profondità utile	600 mm
Larghezza utile	650 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 26	951020 26
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951032 26
Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26	951030 26