

HOLEX**Paio di guanti Cut C, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094611 10
GTIN	4062406132316
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut C. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio C e **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** per attività di precisione che comportano un pericolo di lesioni da taglio elevato.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Guanti realizzati con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.

Tecnologia di lavorazione a 18 maglie per lavori di precisione con pericolo di taglio medio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342C
Materiale supporto	DYTEC
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio