



## Paio di guanti Cut D, Misure guanti: 11



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094612 11
GTIN	4062406132385
Classe articolo	02H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Guanti con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.  
HOLEX Cut D. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio D e **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** per attività di precisione che comportano un pericolo di lesioni da taglio elevato.

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

Guanti realizzati con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.

**Tecnologia di lavorazione a 18 maglie** per lavori di precisione con pericolo di taglio medio.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Misure guanti da lavoro	11
Categoria di protezione	Categoria II
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Materiale supporto	DYTEC
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio