



Paio di guanti Cut E, Misure guanti: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094613 8
GTIN	4062406132422
Classe articolo	02H

Descrizione

Esecuzione:

Guanti con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut E. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio E e tecnologia di lavorazione a 15 maglie per attività variabili che comportano un pericolo di lesioni da taglio estremo.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Guanti realizzati con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.

Tecnologia di lavorazione a 15 maglie per attività variabili che comportano un pericolo di taglio estremo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Misure guanti da lavoro	8
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Materiale supporto	DYTEC
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	E
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio