


Garant GRIDLINE

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg, 46×24G, Altezza frontalini cassette: 75mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931454 75
GTIN	4062406132392
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Portata 75 kg.

Per:

Corpo per cassette 50×28G n. art. 931435.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

Peso	19 kg
Superficie utile dei cassette in G	46×24
Altezza frontalino	75 mm

Altezza utile	50 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Larghezza utile in G	46
Profondità utile in G	24
Campo d'impiego	Carrello
Profondità utile	600 mm
Larghezza utile	1150 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	46×24G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 46	951030 46
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 46	951032 46
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 46	951020 46