

HOLEX**Paio di guanti Cut F / A8, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094615 10
GTIN	4062406132590
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Guanto antitaglio con il massimo livello di protezione antitaglio F EN-ISO (a norma ANSI A8) per attività complesse che comportano un pericolo di lesioni da taglio estremo.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Guanti realizzati con la nuova tecnologia a fibre DYTEC® **completamente senza fibre di vetro o di acciaio**. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.

Livello di protezione antitaglio F (a norma ANSI A8) per attività complesse che comportano un pericolo di taglio estremo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Misure guanti da lavoro	10
Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Materiale supporto	DYTEC
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio