

**Paio di guanti Pro Cut E, Misure guanti: 7****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094605 7 |
| GTIN | 4062406132859 |
| Classe articolo | 02H |

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX Cut E. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per la protezione **contro pericoli di lesioni da taglio estremi**. Rivestimento in schiuma poliuretanicca di nitrile per un'ottima presa anche in ambienti di lavoro oleosi e bagnati. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Misure guanti da lavoro | 7 |
| Tipo di guanto | Guanti antitaglio |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Contenuto | 12 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Caratteristiche guanti | Piega del pollice rinforzata |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G |
| Asciugatura | Asciugatura ad aria |
| EN 388 | 4X42E |
| Materiale supporto | HPPE |
| Rivestimento | PU a base d'acqua / nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Colore | nero / grigio |
| Lunghezza | 255 mm |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. |
| Categoria di protezione antitaglio | E |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |