

**Paio di guanti Pro Cut E, Misure guanti: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094605 8
GTIN	4062406132866
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX Cut E. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per la protezione **contro pericoli di lesioni da taglio estremi**. Rivestimento in schiuma poliuretana di nitrile per un'ottima presa anche in ambienti di lavoro oleosi e bagnati. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Misure guanti da lavoro	8
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Asciugatura	Asciugatura ad aria
EN 388	4X42E
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Lunghezza	255 mm
Utilizzo	riutilizzabile
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione antitaglio	E
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio