

HOLEX**Paio di guanti Pro Cut E, Misure guanti: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094605 11
GTIN	4062406132897
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX Cut E. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per la protezione **contro pericoli di lesioni da taglio estremi**. Rivestimento in schiuma poliuretanicica di nitrile per un'ottima presa anche in ambienti di lavoro oleosi e bagnati. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Misure guanti da lavoro	11
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Asciugatura	Asciugatura ad aria
EN 388	4X42E
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Lunghezza	255 mm
Utilizzo	riutilizzabile
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione antitaglio	E
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio