

**Paio di guanti Eco Cut F, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094608 10
GTIN	4062406132989
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per l'uso quotidiano. Con rivestimento in PU resistente. HOLEX Eco Cut F. **Livello di protezione antitaglio F per proteggere contro pericoli di lesioni da taglio estremi.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen

Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Asciugatura	Asciugatura ad aria
EN 388	4X42F
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	grigio
Lunghezza	255 mm
Utilizzo	riutilizzabile
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio