

HOLEX**Paio di guanti Pro Cut E / Impact, Misure guanti: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094606 7
GTIN	4062406132903
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX Cut E. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per la protezione **contro pericoli di lesioni da taglio estremi**. Rivestimento in schiuma poliuretana di nitrile per un'ottima presa anche in ambienti di lavoro oleosi e bagnati. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata.

Con protettori del dorso della mano aggiuntivi caratterizzati da un design innovativo per garantire la massima protezione e una libertà di movimento straordinaria.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Misure guanti da lavoro	7
Categoria di protezione	Categoria II

Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Protezione antiurto
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Asciugatura	Asciugatura ad aria
EN 388	4X42EP
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	nero / grigio
Lunghezza	255 mm
Utilizzo	riutilizzabile
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione antitaglio	E
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio