

Mitutoyo
Micrometri per scanalature, Campo di misura: 25-50 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421895 25-50
GTIN	4946368012612
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Imballaggio: Custodia rigida

Scala tamburo graduato: 1/50 mm

Taratura: B1

Taratura: B2

Lettura: 0,01 mm

Ø Stelo: 8 mm

Passo vite angolare: 0,5 mm

Contatti di misura larghezza: 0,75 mm

Contatti di misura lunghezza: 6,5 mm

Descrizione tecnica

Taratura	B1
Taratura	B2
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	8 mm
Contatti di misura lunghezza	6,5 mm

Passo vite angolare	0,5 mm
Contatti di misura larghezza	0,75 mm
Lettura	0,01 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro speciale

Servizi

Rapporto di taratura Asta di riscontro per micrometri Dim. nominale massima 100 mm	012110 100
Rapporto di taratura Micrometro Campo di misura massima 100 mm	012050 100
Certificato DAkkS Micrometro campo di misura massimo 100 mm	012060 100