

**HOLEX****Fresa rotativa in HM, Z7 – media, dentatura alternata Ø Codolo 6 mm, HM,  
Modello: AS1020****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG5075 AS1020 |
| GTIN            | 4045197730657 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Frese rotative in HM** di elevata qualità. Il codolo è in acciaio se il Ø della testa è maggiore del Ø del codolo; in caso contrario anche il codolo è in metallo duro. Dentatura universale Z7 per lavori di sbavatura, smussatura bordi, nonché per lavorazioni sui cordoni di saldatura e sulle superfici. Elevata asportazione di materiale. Dentatura adatta ad uso universale. Sia per l'utilizzo manuale che per l'utilizzo industriale robotizzato.

Ø codolo 6 mm.

**Come n. art. 540750. Forma cilindro (ZYAS), con dentatura frontale.**

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Contenuto:**

**10 frese rotative / confezione.**

**Nota:**

**Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.**

## Descrizione tecnica

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Forma                                  | AS1020                            |
| Sigla della dentatura                  | Z7                                |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 19 mm                             |
| Ø Gambo                                | 6 mm                              |
| Tipo di dentatura                      | a denti alterni                   |
| Lunghezza complessiva                  | 64 mm                             |
| Ø Testa                                | 9,5 mm                            |
| Descrizione della forma                | cilindrica con dentatura frontale |
| Grado di finezza della dentatura       | medio                             |
| Contenuto                              | 10                                |
| Materiale da taglio                    | HM                                |
| Tipo di prodotto                       | Fresa rotativa                    |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| INOX                             | limitatamente adatto |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatta |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |

## Accessori

Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata Modello AS1020

540750 AS1020

