

Garant GRIDLINE

**Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 24G, altezza 150 mm,  
Larghezza alloggiamento G: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	958066 40
GTIN	4062406133146
Classe articolo	9GK

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere.

Zoccolo inforcabile, **altezza 150 mm**, con lato frontale e posteriore amovibile per favorire il trasporto di cassettiere per utensili.

**Per :**

Cassettiere per utensili n. art. 930505 – 930735.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Per motivi di sicurezza lo zoccolo inforcabile Dim. 24 non è omologato per il trasporto con transpallet.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 150 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 600 mm

Per larghezza alloggiamento in G: 40

Per profondità alloggiamento in G: 24

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1000 mm
Profondità	600 mm

Altezza	150 mm
Per larghezza alloggiamento in G	40
Per profondità alloggiamento in G	24
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Zoccoli