

Garant GRIDLINE

**Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 24G, altezza 150 mm,
Larghezza alloggiamento G: 24****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 958066 24 |
| GTIN | 4062406133122 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere.

Zoccolo inforcabile, **altezza 150 mm**, con lato frontale e posteriore amovibile per favorire il trasporto di cassettiere per utensili.

Per :

Cassettiere per utensili n. art. 930505 – 930735.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per motivi di sicurezza lo zoccolo inforcabile Dim. 24 non è omologato per il trasporto con transpallet.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 150 mm

Larghezza: 600 mm

Profondità: 600 mm

Per larghezza alloggiamento in G: 24

Per profondità alloggiamento in G: 24

Descrizione tecnica

| | |
|-----------|--------|
| Altezza | 150 mm |
| Larghezza | 600 mm |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Profondità | 600 mm |
| Per larghezza alloggiamento in G | 24 |
| Per profondità alloggiamento in G | 24 |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Zoccoli |