

Garant GRIDLINE

**Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 28G, altezza 100 mm,
Larghezza alloggiamento G: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	958085 40
GTIN	4062406133221
Classe articolo	9GK

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Zoccolo inforcabile in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere.
Zoccolo inforcabile, **altezza 100 mm**, con lato frontale e posteriore amovibile per favorire il trasporto di cassettiere per utensili.

Per :

Cassettiere per utensili n. art. 931005 – 932122, Office Station n. art. 948800.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per motivi di sicurezza lo zoccolo inforcabile Dim. 24 non è omologato per il trasporto con transpallet.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 100 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm

Per larghezza alloggiamento in G: 40

Per profondità alloggiamento in G: 28

Descrizione tecnica

Altezza	100 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità	700 mm

Per larghezza alloggiamento in G	40
Per profondità alloggiamento in G	28
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Zoccoli