



Trapano avvitatore a batteria senza batteria e caricabatterie, Modello: 711SET



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

Vantaggi:

Trasmissione a 4 velocità brevettata.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie. **Set completo di maschi a filettare professionali** ideali per la lavorazione dei metalli.

- **Portabit (1/4 pollice).**

- **Adattatore per maschiatura con 2 pinze di serraggio.**
- **Adattatore per bussole 1/2 pollice.**
- **Testa angolare Portabit 1/4 pollice.**
- **Caricabatterie e 2x batterie.**

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	6 Ah
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Coppia massima morbido	46 Nm
Numero massimo giri 1 velocità	400 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Numero massimo giri 2 velocità	800 min ⁻¹
Peso	2 kg
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 4° velocità	3850 min ⁻¹
Numero massimo giri 3° velocità	1950 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	25 mm
Tensione batteria	18 V
Coppia massima duro	90 Nm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Denominazione originale prodotto	ASCM 18 QMSET
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Acciaio

Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Trasmissione a 4 velocità. 18V
USP2	adatto per legno e acciaio, mandrino a serraggio rapido, campo di serraggio 1,5-13, senza batteria

Accessori

Batteria agli ioni di litioHighPower Modello di batteria, tensione batteria FE18 V	073834 FE18
Accessori per avvitatori manualiQuickIN Modello 711301	070208 711301
Trapano avvitatore a batteriasenza batteria e caricabatterie Modello 71161164	070200 71161164
Starter set a batteria Modello 92604323	073832 92604323