



Trapano con base elettromagnetica a batteria, Modello: 71700162



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano con base elettromagnetica a batteria a una velocità, piccolo, potente e di utilizzo universale, con motore EC senza spazzole. Massima funzionalità per i lavori mobili sul cantiere.

- **Per ottenere le massime prestazioni si consiglia di usare una batteria FEIN HighPower da 5,2 Ah.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Magnete permanente ultrasottile con premagnetizzazione.**
- **Flessibilità in tutti i lavori di foratura mobili, come carotaggi, foratura a spirale, maschiatura, svasatura e alesatura.**
- **Sistema di comandi chiaro e intuitivo nel campo visivo dell'utilizzatore.**
- **Comodo display della coesione magnetica.**
- **Sensore di caduta.**
- **Regolazione elettronica della velocità.**
- **Funzione di memoria del numero di giri ("Memory Function").**

Norma:

- **Batteria agli ioni di litio FEIN HighPower.**
- **Comodo display della coesione magnetica.**
- **Sensore di caduta.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**

Trapano con base elettromagnetica a batteria a una velocità, piccolo, potente e di utilizzo universale, con motore EC senza spazzole. Massima funzionalità per i lavori mobili sul cantiere.

Fornitura:

AKBU 35 PMQ Select **senza batteria, incl.** pompa per la circolazione del lubrorefrigerante, cinghia, raschiatrucioli, spina di centraggio, protezione contro il contatto, cuneo di espulsione, valigetta di trasporto.

Nota:

La batteria adatta è disponibile come optional al n. art. 073834 FE 18 o in versione starter set al n. art. 073832 Dim. 92604325.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Denominazione originale prodotto: AKBU 35 PMQ Select

ID produttore: 71700162

Capacità batteria: 2,5 Ah

Tensione batteria: 18 V

Numero max. giri: 130 - 520 min⁻¹

Portautensile forma: QuickIN / MK2

Descrizione tecnica

Lunghezza base magnetica	195 mm
Numero massimo giri	130 - 520 min ⁻¹
Ø Massimo alesatura	18 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	18 mm
Denominazione originale prodotto	AKBU 35 PMQ Select
Profondità di foratura	Punte a carotare in acciaio, max. 50 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M14
Corsa utile	135 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Portautensile forma	QuickIN / MK2
ID produttore	71700162
Peso	12,8 kg
Altezza	450 mm
Capacità batteria	2,5 Ah

Larghezza base magnetica	70 mm
Ø Massimo svasatura	31 mm
Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Trapano

Accessori

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Starter set a batteria Modello 92604325	073832 92604325
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Starter set a batteria Modello 9260431501	073832 9260431501
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Batteria agli ioni di litio HighPower Modello di batteria, tensione batteria FE18 V	073834 FE18
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Starter set a batteria Modello 9260430701	073832 9260430701
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
	119000 22

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm Ø DC 22 mm
