

**Trapano a massa battente a batteria, Modello: 71150664****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Potente avvitatore a percussione a batteria con **motore senza spazzole e regolazione della coppia su 6 livelli**. Robusto meccanismo interamente in metallo e praticità ergonomica grazie al supporto morbido.

- **Attacco quadro da 1/2 pollici.**
- **Coppia massima di 290 Nm.**
- **con interfaccia MultiVolt azionabile con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).**

Vantaggi:

Regolazione elettronica della coppia su 6 livelli.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, inclusa L-BOXX. **Senza batteria e senza caricabatterie**, con valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Dimensione portautensile	1/2 pollici
--------------------------	-------------

Numero di colpi	0 - 3400 min ⁻¹
Peso	1 kg
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto	ASCD 18-300 W2
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Coppia massima	290 Nm
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M18
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073835 FE12
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073837 FE12