



## SuperCut Batteria ricaricabile, Modello: 7129276SET



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

**SuperCut** – potente oscillatore dalla massima produttività per uso professionale.

- **Forte movimento oscillatorio: 2 x 2,0 gradi angolari di ampiezza.**
- **Sistema antivibrazioni con motore autoportante (disaccoppiamento del corpo).**

Oscillatore a batteria con **motore EC senza spazzole.**

Strumento a batteria di ultima generazione con la stessa potenza dell'alimentatore.

#### Norma:

**SuperCut** – potente oscillatore dalla massima produttività per uso professionale.

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**

- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

**Fornitura:**

Caricabatterie e valigetta di trasporto.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073835 e successivi e 073845.

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Denominazione originale prodotto: AFSC 18 QSL

Capacità batteria: 6 Ah

Tensione batteria: 18 V

Portautensile: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Numero di oscillazioni: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Angolo di oscillazione: 4 grado

## Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	AFSC 18 QSL
Peso	1,8 kg
Tensione batteria	18 V
Numero di oscillazioni	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Capacità batteria	6 Ah
Portautensile	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Misura angolare piastra abrasiva	80 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Angolo di oscillazione	4 grado
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tipo di prodotto	Oscillatore

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione  
batteria FE18 V

073834 FE18

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria FE18 V	073838 FE18
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria FE18_E V	073838 FE18_E
Caricabatterie Modello FE80	073845 FE80